



IT sistema variabile zigrinato, chiusura di sicurezza frontale, veloce. montare i distanziali alla parete, inserire la moletta. inserire le testine nel pannello e le rondelle in pvc. le rondelle assicurano un fissaggio perfetto del pannello. premere il pannello con le testine nei fori dei distanziali. per fissare avvitare le testine di 90°. il fissaggio è anche possibile centrale nel pannello grazie al sistema di fissaggio frontale tramite la testina. **fissaggio:** sistema zigrinato, con chiusura frontale di sicurezza. **materiale:** acciaio inox o ottone color cromo lucido o argento satinato. **distanza dalla parete:** 22mm. **spess. del pannello:** max 12mm.

DE variables raster-drehsystem, frontale sicherung, schnell. hülsen wandmontieren, feder einschieben. köpfe durch das paneel und die pvc-scheibe stecken, pvc-scheiben sorgen für satte auflage. köpfe dann einfach aufklicken und mit 90° dreh sichern. verwendung auch mittig in paneelen möglich, da die sicherung mit dem kopf selbst und nicht der hülsen erfolgt. **befestigung:** raster-drehsystem, manipulationssicher. **material:** edelstahl bzw. messing versilbert oder verchromt. **wandabstand:** 22mm. **plattenstärke:** bis max.12mm.

EN variable grid-turnsystem, frontal lock, quick. wallmount the spacers, insert the spring, put the head through panel and washer. the weak pvc washer secures full bearing of the panel. now plug the heads into the spacers and rotate the heads 90° for locking. thanks to the frontal locking system with the head, the mounting in the center of panels is possible. **mounting:** variable grid-clampsystem, tamper-proof. **material:** stainless steel or brass, silver- or chrome-plated. **wall distance:** 22mm. **sign thickness:** max. 12mm.



n° articolo artikelnr. product nr.		15kg 40		1box pz/st/pc	
Brass	FFA1320CM	40pc			
chromo chrom chrome					
argento silber silver	FFA1320AR	40pc			

